



项目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
接触电阻:	≤50MΩ
动作力:	160gf±20gf
耐温:	250°
寿命:	10000次

E	弹 片	1	不 锈 钢	灰 色
D	接 触 簧 片	1	镀 青 铜	银 白 色
C	盖 子	1	黄 铜	银 白 色
B	底 座	1	进口增强尼龙与磷铜	黑 色 与 镀 银
A	推 柄	1	进口增强尼龙	黑 (白) 色
序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂 颜 色

MSK12C02G1.5-B

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD