



N	力度
XY-1107ST-A1DW06	90±30
XY-1107ST-A2DW06	130±30
XY-1107ST-A3DW06	180±30
XY-1107ST-A4DW06	250±30
XY-1107ST-A5DW06	350±50



主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.50	X:± 5°	APR. Alex	TITLE: TACT SWITCH		
.XX±0.20	.X*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-1107ST-ANDW06		
.XXX±0.10	.XX*± 1°	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1