


借通用件登记				
描 图	D	盖 子	1	进口不锈钢 银白色
校 描	C	接 触 簧 片	1	进口复银磷青铜 银白色镶银
旧底图总号	B	按 键	1	4530 POM 黑 色
签 字	A	底 座	1	P P A 黑色与镀银
日 期	序号	名 称	数量	材 料 镀涂 颜色

	
项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ +60°c
操作力度:	200±50gf
	150±50gf
材料属性:	环保 (SGS)

MSK12D19

例 深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yi zhi Electronics Co., LTD