



项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ +60°c
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

MST23D19

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂	颜色
D	盖 子	1	不 锈 钢	银 白 色	
C	接 触 簧 片	2	复 银 磷 青 铜	银 白 色 镀 银	
B	按 键	1	增 强 尼 龙	黑 色	
A	底 座	1	P P A 与 黄 铜	黑 色 与 镀 银	

标记处	数 变更文件号	更	改	文	件	日 期
设计						
校对						
审核						
工步						

阶段标记 数量 重量 比例
共 张 第 张
日期 2016.02.23