

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

电路图
CIRCUIT DIAGRAM

力度

160

1.6N

250

2.5N

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.50	X.*± 5°	APR. Alex	TITLE: TACT SWITCH		
.XX±0.20	.X.*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. TS-A363G25-250B		
.XXX±0.10	.XX.*± 1°	DRA. Can	PROJ.		CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1