



项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ +60°c
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

借通用件登记

描 图

校 换

旧底图总号

签 字

日期

序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂	颜色
D	盖 子	1	不绣钢	银白色	
C	接 触 簧 片	2	复银磷青铜	银白色镶银	
B	按 键	1	增强尼龙	黑 色	
A	底 座	1	P P A与黄铜	黑色与镀银	

MSS23D18

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

阶段标记	数 量	重 量	比 例
工 艺	日 期	2016.02.25	共 张 第 张