

YANSEN 元存®

一站式工业存储解决方案
One Stop Industrial Storage Solution

YSS25P1XXXXXXXXXX

金胜出品

Powered by KingSpec.

YSS25P1XXXXXXXXXX					
概述	项目	产品型号	YSS25P1XXXXXXXXXX		
	外形尺寸	接口及兼容性	SATA 7+15PIN, 支持SATA III (6Gb/s) 标准, 向下兼容SATA II (3Gb/s) 标准		
		支持的系统	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012 R2, RHEL, CentOS, Ubuntu, Linux		
		容量	128GB	256GB	512GB
性能	NAND闪存	3D TLC	3D TLC	3D TLC	3D TLC
	读取速度 (MB/s)	510~560	510~560	510~560	510~560
	写入速度 (MB/s)	450~500	460~510	430~480	430~480
	总写入量 (TBW)	125TB	250TB	500TB	1000TB
	4K 随机读IOPS	70K (Max)			
	4K 随机写IOPS	81K (Max)			
	电气特性	输入电压	DC 5V±5%		
空闲功耗		0.40W (Max)			
工作功耗		1.25W (Max)			
可靠性与稳定性	读寿命	无限			
	数据保存	在25度下可以存放10年以上			
	平均故障间隔时间	200万小时			
	错误检查与纠错	Low Density Parity Check (LDPC) ECC			
	功能	电源管理/TRIM/S.M.A.R.T./NCQ/Wear-leveling			
环境	工作温度	0℃~70℃, -20~75℃, -40~85℃			
	存放温度	-55℃~105℃			
	环境湿度	5~95%			
保修时间	5年保修				
认证	CE, ROHS, FCC, REACH				
量产状况	已量产	NO EOL (无停产计划)			