


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

| A端 | 线材 | B端 | 备注 |
|----|----|----|----|
| 1 | 红色 | 10 | |
| 2 | 黑色 | 9 | |
| 3 | 黄色 | 8 | |
| 4 | 绿色 | 7 | |
| 5 | 蓝色 | 6 | |
| 6 | 白色 | 5 | |
| 7 | 橙色 | 4 | |
| 8 | 紫色 | 3 | |
| 9 | 棕色 | 2 | |
| 10 | 灰色 | 1 | |

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$, 导通电阻 $<1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

| 序列号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 备注 |
|----------|-------------|----------------|--|--|-------------|
| 1 | 胶壳 | X9396H-10-N0 | | 2PCS | |
| 2 | 端子 | X9396T-PSN-BSN | | 20PCS | |
| 3 | 线缆 | UL1007/20AWG | | 10PCS | 裁线长度: 310MM |
| | | | | DRAWING NO. | RVE. |
| | | | | X9396胶壳定制线 | A0 |
| | | | | UNIT | |
| | | | | SCALE | Free |
| | | | | PAGE | 1 OF 1 |
| RVE. | DESCRIPTION | DATE | | | |
| DESIGNED | | DATE | | | |
| CHECKED | | DATE | | | |
| APPROVED | | DATE | | X9396T-PSN-10-A20RBYGLW (YR) PNA-X9396T-L300-F | |

XKB Connection

