









标记	修改内容	日期	版本	设计者
①				
②				
③				



E	按钮	1	进口增强尼龙	/	黑色	G
D	盖板	1	SUS301-H T=0.15	整体清洗	银白色	
C	接触弹簧	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
B	嵌件	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
A	底座/基座	1	进口 LCP	/	黑色	

NO. 零件名称 Part Name QTY 材料 Material 镀涂 Plating coating 颜色 colour 备注 Remarks

项目 Standard

电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX	未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: (UNITS) mm 产品系列: (Product series) HX TS-103-WZ 材料: (MATERIAL) 成品料号: (PART NO)	热处理: (HT)HRC: 零件名: (TITLE) 数量: (QTY) 图号: (DRAWING NO)	视图 (VIEW) 	比例 (SCALE) 1:1 图纸 (SIZE) A4 页数 (PAGE) 00-00	设计 (DR) 黄彬 校对 (CHKD) 张伟 版本 (REV) A00 核准 (APPD) 罗小春	深圳市韩下电子有限公司 HANXIA 2020.8.25
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V								
	接触电阻 Contact resistance:	$\leq 150\text{m}\Omega$								
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	$\geq 100\text{M}\Omega$								
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min								
机械性能	操作力度 Operating force:	$30\pm 20\text{gf}$	$X \pm 0.3$	$X^* \pm 5^\circ$	材料: (MATERIAL) 成品料号: (PART NO)	热处理: (HT)HRC: 零件名: (TITLE) 数量: (QTY) 图号: (DRAWING NO)	视图 (VIEW) 	比例 (SCALE) 1:1 图纸 (SIZE) A4 页数 (PAGE) 00-00	设计 (DR) 黄彬 校对 (CHKD) 张伟 版本 (REV) A00 核准 (APPD) 罗小春	2020.8.25
	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles Min								
	操作行程 Operation Stroke:	$0.4\pm 0.2\text{mm}$								
环境性能	温度范围 Temperature Range:	$-30^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$	图号: XX000-XXXXXX-XX000-XX000						2020.8.25	

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

比例  
(SCALE) 1:1  
图纸  
(SIZE) A4  
页数  
(PAGE) 00-00  
设计  
(DR) 黄彬  
校对  
(CHKD) 张伟  
版本  
(REV) A00  
核准  
(APPD) 罗小春  
2020.8.25