



电路原理图

技术要求

- 额定电压: 3V~5V (DC)
- 额定电流: 0.1A
- 开关绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$.
- 开关接触电阻: $\leq 3\Omega$.
- 开关动作力: $30g \pm 15g$
- 开关的寿命要求: ≥ 20000 次循环。
- 耐电压常态: 50HZ AC 100V/1分钟
- 工作温度: $-10 \sim +60$
- 耐焊接热: $245 \pm 5 / 3 \pm 0.5$ 秒
- 未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
④	手柄	1	增强尼龙	黑色	
③	弹片	1	铍青铜 T=0.06	镀银	
②	底座	1	增强尼龙	黑色	
①	焊脚	2	磷铜 T=0.10	镀银	



® 深圳市韩下电子有限公司

设计 黄彬

日期 23-03-20

审核 张伟

日期 23-03-20

批准 罗小春

日期 23-03-20

限位开关

HX KFC-C-309R

版本:A1 单位:mm 比例:1:1