

Rohs

SPECIFICATIONS

Rated Current:3.0AMP

Contact Resistance: 20mΩ Max

Withstand Voltage:1000V AC/DC

Insulation Resistance: 1000M Ω Min

Operation Temperature: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$

Contact Material:Brass



Contact Plating: Au or Sn Over Ni

Insulator Material: Polyester (UL94V-0)

Standard: PBT

Max. Processing Temp: 180°C for 30–60 seconds

(200°C for 10 seconds)



Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE $\pm$ 0.05)

Ordering Information

产品型号 J=筒子	长度 mm	总长度 mm	产品规格	毡层厚度 mm	缝线材料	缝线颜色	包装形式	序列号
1=1.27	2=2.0	0.16=16P	1=DP	00=有刺	1=LOP	1=黑色	1=黄袋	0001-9999
2=2.254	3=3.56	4=SMT	2=RA	01=U	2=PPS	2=灰色	2=蓝袋	
3=3.56	5=缝线制		3=SMT	02=30"	4=PA46	3=白色	3=蓝袋	
5=1.0			5=缝线制	03=30"	5=PA6T	4=蓝色	4=绿袋	
6=0.8				SN=被缝	9=PA9T	5=红色	5=蓝袋	
7=3.028						6=白色	7=灰白色	
A=12.7/2.54								

Dimension ontheses list					
ITEM	PB	PC	PW	H	W
001		3.3		8.8	8.7
002					

深圳市连盛精密连接器有限公司									
REV		DATE	MODIFICATION	DESCRIPTION	CHANGE	OPERATION		DRAW	
						X.X	±0.30		
						X.XX	±0.20	CHECK	
						X.XXX	±0.10		
						Angle	±3°	APPROVE	
						DIM	TOL		
						SCALE		FIT	
						UNIT		mm	
						SIZE		A4	
						SHEET		1/1	
						PROJ.			
						TITLE:		2.54BOX NP H=8.8 DIP PC3.3 L=11.5 AU0.6U PBT 黑色	
						PART NO.		1030300286	

深圳市连盛精密连接器有限公司