


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3230009	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(黑)	0.208	M
2	L3230010	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(402红)	0.208	M
3	L3230012	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(黄)	0.208	M
4	T1000100	X1255-T-PN	6	PCS
5	Y4100002	A1255-03P	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。



								RoHS Compliant	
				图号:	13709	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd		页面:	17 of 30
				单位:	MM			日期:	2025-11-05
				比例:	1:1	产品名称:	1.25mm超薄镀金端子线 3P 红/黑/黄 双头反面 线长200mm	制图:	
A/0	4206-13709		2025-10-15	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LKB125-157128-200-3P	批准:	