





电路板安装尺寸示意图



技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

电路结构示意图



6		盖板	1PCS	酚醛纸板=1.2	黑色
5		底座	1PCS	PA 66阻燃	黑色
4		插针	1PCS	H59-1 黄铜 $\phi=2.5$	电渡: 锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电渡: 锡
2		动触片	1PCS	65Mn钢 $t=0.20$	电渡: 锡
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电渡: 锡
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

旧底图总号

底图总号

日期 签名

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	$1.5 \sim 10 \pm 0.1$	OVER 10 ± 0.2

标	记	数量	更改单号	签名	日期
绘	图				
设	计				
审	核				
工	艺				
标	准				
批	准				

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-DC-015-2.5

0755-28190160

DC-015

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页	共 1 页		