





1	2	3	4	5	6
A				版本 A1 变更内容 初始版本	签名 日期 2023-03-20
B					
C					



① —————— ②

电路原理图

技术要求

- 1、额定电压 :3V~5V (DC)
- 额定电流 :0.1A
- 2、开关绝缘电阻: $\geq 50M\Omega$.
- 3、开关接触电阻: $\leq 3\Omega$.
- 4、开关动作力 : $30g \pm 20g$
- 5、开关的寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 6、耐电压常态: 50HZ AC 100V/1分钟
- 7、工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 8、耐焊接热 : $245 \pm 5^{\circ}\text{C}$ / 3 ± 0.5 秒
- 9、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
④	手柄	1	增强尼龙	黑色	
③	弹片	1	铍青铜 T=0.06	镀银	
②	底座	1	增强尼龙	黑色	
①	焊脚	2	磷铜 T=0.10	镀银	



® 深圳市韩下电子有限公司

设计	黄彬	限位开关
日期	23-03-20	
审核	张伟	
日期	23-03-20	
批准	罗小春	
日期	23-03-20	版本:A1 单位:mm 比例:1:1

HX KFC-V-309-L