




備注:

1. 任意10個棘輪孔的累計誤差不超過 $\pm 0.2\text{mm}$ .
2. 載帶長度方向100mm距離的非平行度不可超過1mm.
3. 所有尺寸依國際EIA-481-3標準

| 圖號 | 圖名   | 日期 | 繪圖         | 審核 |
|----|------|----|------------|----|
| A0 | 載帶制件 |    | 2014-01-06 |    |

|              |         |                 |
|--------------|---------|-----------------|
| 圖 號: HSDPB   | 比例: 1:1 | 設 計:            |
| 模 具 號: HSDPB | 視 角     | 審 核:            |
| 客 戶:         |         | 日 期: 2014.01.06 |

| ITEM | W             | A0             | B0             | K0             | P0            | P1             | P2            | F             | S             | E              | D0             | T              |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| DIM  | 12 $\pm 0.30$ | 5.25 $\pm 0.1$ | 3.25 $\pm 0.1$ | 1.30 $\pm 0.1$ | 4.0 $\pm 0.1$ | 8.00 $\pm 0.1$ | 2.0 $\pm 0.1$ | 5.5 $\pm 0.1$ | 0.0 $\pm 0.1$ | 1.75 $\pm 0.1$ | 1.5 $\pm 0.05$ | 0.3 $\pm 0.05$ |