






RoHS Compliant




技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动 作 力: $250\text{g}\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 80000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	嵌件	1	H62Y T=0.3	镀银
4	底座	1	PPA	黑色
3	簧片	1	复合银	
2	支架	1	冷轧钢带	铜锡
1	帽头	1	PPA	黑色
序号	名 称	数量	材 料	附 注



PCB线路板安装图(± 0.1)



电路图

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	6X6X5 带支架侧按键	
			料号(PART NO)	MLD-TS-6X6X5-D	
单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	版次(REV): A/0	页次(PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1		模号 (MODEL NO)	MLD-2509031032	审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)		核准 (APPROVED)	陈镇