






RoHS Compliant



- 1. Rating: DC 12V 50mA.
- 2. Travel: 0.2 ± 0.1 mm.
- 3. Operating Force: 250 ± 30 gf.
- 4. Contact Resistance: $50\text{m}\Omega$ Max.
- 5. Life: $>50,000$ Cycles Min.



电路简图
SCHEMATIC

印制线路板
P.C.B layout

5	嵌件	1	H62YT $\delta = 0.15\text{mm}$	镀银	
4	基座	1	LCP	黑色	
3	弹片	1	不锈钢 (?3.9)	—	
2	按钮	1	黄铜H59	酸洗	
1	盖板	1	不锈钢 (180) $\delta = 0.10$	—	
序号 NO.	名 称 NAME	数量 Q' TY	材 料 MATERIAL	颜 色 COLOR	备 注 REMARK

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名 (ITEM NO)	4X4X1.5 铜头轻触按键		
		料号 (PART NO)	MLD-TS-4X4X1.5		
单位 (UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	版次 (REV): A/0	页次 (PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例 (SCALE) 1:1		模号 (MODEL NO)	图号 (DWG NO)	审核 (CHECKED)	邱敏
				核准 (APPROVED)	陈镇
			MLD-2509031032		