






RoHS Compliant



项 目	规 格
额定负荷	DC 12V 50mA
绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC
耐压强度	AC250V 50HZ 1min
电器寿命	≤50000次
环境温度	-25~70°C
相对湿度	(40°C) ≤95%
接触电阻	50mΩ max
行程	0.20±0.05mm
动作力	260gf±20gf

E	盖板	GFA010-05	铁带0.25	1	镀铜锡
D	按扭	GFA010-04	PPA	1	
C	簧片	GFA010-03	不锈钢覆银	1	
B	底座	GFA010-02	PPA	1	
A	卡件	GFA010-01	黄铜H62	1	镀银
序号	名称	物料号	材料	数量	备注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名(ITEM NO)	6X6X5 贴片轻触按键	
		料号(PART NO)	MLD-TS-6X6X5-C	
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE): 1/1	设计 (DESIGN) 柯南
比例(SCALE): 1:1	XX ± 0.38 XXX ± 0.20 XXXX ± 0.10 X ± 5° XX ± 2°	模号(MODEL NO)		审核(CHECKED) 邱敏
		图号(DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED) 陈镇

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8