






电路图
CIRCUIT DIAGRAM

H
1.5



PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

- 1、工作电压 Working Voltage :12V DC
- 2、工作电流 Working Current :0.1A
- 3、接触电阻 Contact Resistance :≤500mΩ
- 4、绝缘电阻 Insulation Resistance :≥100MΩ
- 5、动作力 Press Force :150±50gf
- 6、寿命 Life :>5000次

F	盖板	磷铜	1	银白色
E	推柄	PPA	1	黑色
D	卡条	不锈钢	1	镀银
C	划片	磷铜	1	镀银
B	基座	LCP	1	黑色
A	端子	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 Q'TY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

拨动开关

DECIMALS:

ANGLES:

≥0~2<:±0.20

±0.5°

≥2~5<:±0.30

≥5

:±0.50

PAR SS-203A-AGS7P-150

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A