









H
1.5
2.0
3.0



电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

- 1、工作电压 Working Voltage :12V DC
- 2、工作电流 Working Current :0.1A
- 3、接触电阻 Contact Resistance :≤100mΩ
- 4、绝缘电阻 Insulation Resistance :≥100MΩ
- 5、动作力 Press Force :±80gf
- 6、寿命 Life :>10000次

E	盖板	不锈钢	1	银白色
D	推柄	PPA	1	黑色
C	划片	磷铜	1	镀银
B	基座	LCP	1	黑色
A	端子	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 Q'TY	表面处理 / 颜色 FINISH / COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: 拨动开关		
DECIMALS: >0~2<:±0.20		PAR SS-304A-AGS8P-XXX		
ANGLES: >2~5<:±0.30		DWN Lucas		
>5 :±0.50		CHKD Ethan		
		APVD Jacob		
		SCALE:1:1 UNIT:MM		
		SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A		