






主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$\pm 50\text{gf}$
行程 travel	$0.15 \pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$> 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$



PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

E	按钮	LCP	1	白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS:		PAR		
$\geq 0 \sim 2 < \pm 0.15$		DWN		
$\geq 2 \sim 5 < \pm 0.25$		CHKD		
$\geq 5 \pm 0.35$		APVD		
		SCALE 1:1		
		UNIT:MM		
		SIZE:A4		
		SHEET:1F1		
		REV:A		