



TS-1116-ACW


弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜
定位柱:
C:带柱
R:无柱
安装方式:
W:贴片
L:插件
U:包脚
F:沉板
高度:
026:2.6H
力度:
16:160g
26:260g

电路图
CIRCUIT DIAGRAM

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.15±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	镀金
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 Q'TY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACTILE SWITCH		
DECIMALS: ≥0~2<:±0.15 ≥2~5<:±0.25 ≥5 :±0.35	ANGLES: ±0.5°	PAR TS-1116-ARWXXX DWN Lucas CHKD Ethan APVD Jacob SCALE1:1 UNIT:MM SIZE:A4 SHEET:1F1		
CUSTOMER COPY		REV:A		