

12345678

REV. REVISION DESCRIPTION DATE APPD

A





B

C

D

E

F



CONTACT FORM 接触形式

NOTES

OF max. 动作力 最大 50g
RF min. 回复力 最小 5g
PT max. 行程 最大 2.5mm
MD max. 差程 最大 0.3mm
OP 动作位置 7.6±0.8mm
FP max. 自由位置 最大 9.3mm

Rated Voltage 额定电压 125VAC

Rated Current 额定电流 3A

Rated Frequency 额定频率 50/60Hz

Contact Resistance 接触电阻 100 mΩ max.

Insulation Resistance 绝缘电阻 100 MΩ min.at 500VDC

Dielectrics Strength

介电强度

600V AC/min. ,50/60Hz, for 1 min between terminals of the same polarities
大于等于600V AC,50/60Hz, 持续1分钟, 非连续端子间
1000V AC min. 50/60Hz for 1 min between current carrying mental part and ground
大于等于1000V AC ,50/60Hz, 持续1分钟, 带电端子与接地间

Ambient Air Temperature 环境温度 25T85 (-25°C to 85°C)

Ambient Humidity 相对湿度 85%(5 to 35)

Electrical Life 电气寿命 1E4 10,000 times min.

Mechanical Life 机械寿命 1E6 1,000,000 times min.




GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		ZHE JIANG DELI CONNECTORS CO ., LTD	
. X: ± 0.25	X° : ± 3.0°	PRODUCT NAME: DL-KW10-1P-C02	TITLE: MICRO SWITCH 微动开关
. XX: ± 0.15	. X° : ± 2.0°		
. XXX: ± 0.01	. XX° : ± 1.0°	DR: Chen Quan Long	DATE:19/08/01
FINISH:		CHKD: Wu Hui	DATE:19/08/01
DRAWING NO:		APPD:Ren An De	DATE:19/08/01
		SCALE: N/A	PAGE: 1/1
		UNITS: mm	REV. : A

12345678

REV.	REVISION DESCRIPTION	DATE	APPD

NOTES

OF	max.	动作力 最大	60g
RF	min.	回复力 最小	15g
PT	max.	行程 最大	2.0mm
MD	max.	差程 最大	0.3mm
OP		动作位置	13.2±0.8mm
FP	max.	自由位置 最大	15.0mm
Rated Voltage		额定电压	125/250VAC
Rated Current		额定电流	3A
Rated Frequency		额定频率	50/60Hz
Contact Resistance		接触电阻	100 mΩ max.
Insulation Resistance		绝缘电阻	100 MΩ min.at 500VDC
Dielectrics Strength		介电强度	600V AC/min. .50/60Hz, for 1 min between terminals of the same polarities 大于等于600V AC,50/60Hz, 持续1分钟, 非连续端子间 1000V AC min. 50/60Hz for 1 min between current carrying mental part and ground 大于等于1000V AC, 50/60Hz, 持续1分钟, 带电端子与接地间
Ambient Air Temperature		环境温度	40T85 (-40°C to 85°C)
Ambient Humidity		相对湿度	85%(5 to 35)
Electrical Life		电气寿命	3E4 30,000 times min.
Mechanical Life		机械寿命	1E6 1,000,000 times min.



CONTACT FORM 接触形式

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		ZHE JIANG DELI CONNECTORS CO ., LTD	
. X: ± 0.25	. X° : ± 3.0°	PRODUCT NAME: DL-KW10-2P-C02	TITLE: MICRO SWITCH 微动开关
. XX: ± 0.15	. X° : ± 2.0°		
. XXX: ± 0.01	. XX° : ± 1.0°	DR: Chen Quan Long	DATE:19/08/01
FINISH:		CHKD: Wu Hui	DATE:19/08/01
DRAWING NO:		APPD:Ren An De	DATE:19/08/01
		SCALE: N/A	PAGE: 1/1
		UNITS: mm	REV. : A