








TS-1124-ARW

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜定位柱:
C:带柱
R:无柱安装方式:
W:贴片
L:插件
U:包脚
F:沉板力度:
16:160g
26:260g高度:
018:1.8H

电路图


CIRCUIT DIAGRAM



主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

F	按钮	LCP	1	白色
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 Q'TY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACTILE SWITCH		
DECIMALS:		PAR TS-1124-ARWXXX		
ANGLES:		DWN Lucas		
≥0~2<:±0.15		CHKD Ethan		
≥2~5<:±0.25		APVD Jacob		
≥5 :±0.35		SCALE:1:1 UNIT:MM		
CUSTOMER COPY		SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A		