




TS-1122-ARW

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜

定位柱:
C:带柱
R:无柱

安装方式:
W:贴片
L:插件
U:包脚
F:沉板

高度:
043:4.3H
045:4.5H
050:5.0H


力度:
16:160g
26:260g

H
4.3
4.5
5.0


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance


额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$\pm 50\text{gf}$
行程 Travel	$0.30 \pm 0.15\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$



电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING



G	按钮	PPA	1	红色
F	盖板	黄铜	1	镀铜锡
E	防水膜	硅胶	1	黑色
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	磷铜/不锈钢	1	覆银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 Q'TY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCESTITLE:
TACTILE SWITCH

DECIMALS:

ANGLES:

 $>0 \sim 2 < : \pm 0.15$ $\pm 0.5^\circ$ $>2 \sim 5 < : \pm 0.25$ >5 $: \pm 0.35$

CUSTOMER COPY

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1

REV:A