



技术要求:

1. 连接器的零部件应完整和装配正确，标志应正确、清晰、牢固和一致
2. “产品型号”“生产批次”丝网印，白色，位置和字符方向见图，其中“生产批次”为年份最后两位数字加周次。



3. 主要技术指标:

接触电阻: $\leq 5m\Omega$

耐电压: 1500Vrms

绝缘电阻: $>1000M\Omega$


工作电流: 10A



6	六角螺母GB/T6170. M3	3	不锈钢	
5	弹簧垫圈GB/T93, 3	3	不锈钢	
4	定位螺钉S-M3	3	不锈钢	
3	插座盖板S-4	2	POM (Hostaform), 白色	
2	插孔S- $\Phi 1.57$	16	QSn4-3, 镀金	
1	插座绝缘体S-6	1	PC黑色	
序号	规格	数量	材料	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.* ±2* X.X* ±0.5*		DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 继电器插座 16pin	
 UNIT: mm [inch]		CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW-S326SL01A275
		APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
				DRAW NO:	HYC-2511171045
SCALE:1:1	SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1