




Pin	A	B	C
2	1.5	4.5	2.85
3	3.0	6.0	4.35
4	4.5	7.5	5.85
5	6.0	9.0	7.35
6	7.5	10.5	8.85
7	9.0	12.0	10.35
8	10.5	13.5	11.85
9	12.0	15.0	13.35
10	13.5	16.5	14.85
11	15.0	18.0	16.35
12	16.5	19.5	17.85
13	18.0	21.0	19.35
14	19.5	22.5	20.85
15	21.0	24.0	22.35
16	22.5	25.5	23.85



### 印制板开孔示意图

技术参数  
间 距: 1.5  
温度范围: -25~+85℃  
额定电压: 250V AC, DC  
额定电流: 1.0A AC, DC  
接触电阻: 20mΩ  
绝缘电阻: 500MΩ  
耐 压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X. $\pm 0.2$ X.X $\pm 0.1$ X.XX $\pm 0.05$  角度公差 / Angle Tolerance X° $\pm 5.0^\circ$ X.X° $\pm 3.0^\circ$ X.XX° $\pm 1.0^\circ$  视角 / Projection 							材料 / Material 塑 座: PA66(米黄色) 接触针: 黄铜 (镀锡)	品名 / ProduceName 压接式连接器	型号 / Model ZH-XXA
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
	设计			标准化					
	绘图	张银溪	191012				阶段标记	版本	比例
	审核	周建松	191013					2.0	1:1
	工艺			批准	周建松	191013	共 1 张	第 1 张	