









制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	J INWENJING			料 号 PART NO.		版 本 REV.	A
			X.±0.25	X.*±2°	审 核 CHECK	J NWENJING			品 名 TITLE	HY-nAWB 卧贴	页 次 SHEET	1/1
			.X±0.20	.X*±1°	核 准 APPROVAL				客户料号 CUTM. NO.			
			.XX±0.15	.XX*±0.5°				连兴旺电子（深圳）有限公司				
			.XXX±0.10	.XXX*±0.5°	单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1	LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.LTD			



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

Solder Phosphoric bronze Tin-plated



编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2006LF-02A	2.00	8.00
A2006LF-03A	4.00	10.00
A2006LF-04A	6.00	12.00
A2006LF-05A	8.00	14.00
A2006LF-06A	10.00	16.00
A2006LF-07A	12.00	18.00
A2006LF-08A	14.00	20.00
A2006LF-09A	16.00	22.00
A2006LF-10A	18.00	24.00
A2006LF-11A	20.00	26.00
A2006LF-12A	22.00	28.00
A2006LF-20A	38.00	44.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	JINWENJING	料号 PART NO.	版本 A				
			X±0.25	X.±2°								
			.X±0.20	.X±1°								
			.XX±0.15	.XX±0.5°								
			.XXX±0.10	.XXX±0.5°								
			核 准 APPROVAL	单 位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	连兴旺电子（深圳）有限公司 LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN) CO.,LT	客户料号 CUST. NO.	HY-nAB 立贴	页次 SHEET	1/1