





规格书

主要技术参数.性能

The Main Thchnology Performance

| 项目 Item | 参数 Parameter |
|--|-------------------|
| 额定电流. 电压 Rated voltage Rated current | 10A 250V AC |
| 绝缘电阻 Insulated resistancce | $\geq 100M\Omega$ |
| 介电强度 (工作绝缘) Dielectric strength | $\geq 2000V/Imjn$ |
| 插拔力 Insert and extract force | 5--30N |



材料: 尼龙PA66 黄铜: H62
电镀: 铜 锡

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|------|
| A4 | | | | 普通公差: COMMON TOLERANCE: | | | | | | | | |
| A3 | | | | | 单 位 UNIT | mm | 投 影 PROJECTED | ⊕ | 品 名 PRODUCT NAME | 插 座 | 比 例 SCALE | Free |
| A2 | | | | UP TO 5 | ±0.20 | | | | | | | |
| A1 | | | | ABOVE 5 TO 30 | ±0.30 | 绘 图 DRAWN BY | 谷福钱 | 核 对 CHECKED BY | 谷福钱 | 型 号 MODEL NO | | |
| REV. | DATE | | | ABOVE 30 | ±0.50 | 日 期 DATE | 2015.8.18 | 核 准 APPROVAL BY | 武一峰 | 图 号 DWG NO | CH--1066 | |