

RoHS

目錄  
MAPX设变内容  
MODIFICATION日期  
DATE

## 一. 原材料:

1. 塑胶:LCP

2. 端子:黄铜

3. 外壳:铁壳

## 二. 电镀:

1. 端子:半金锡0.5u"

2. 外壳:镀镍

## 三. 机械性能:

插入力:5~20N

拔出力:5~20N

工作温度:0℃~+50℃

储存温度:-20℃~60℃

## 四. 电气性能:

额定电流: 3A

接触阻抗:40 mΩ Max

耐高压:100V AC 1分钟 Min. 无击穿, 无电弧

绝缘阻抗:100 MΩ Min

PC板正面图

开板参考尺寸

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

## 公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

| X.   | ±0.35 | X'.   | ±5°   |
|------|-------|-------|-------|
| .X   | ±0.30 | .X"   | ±2°   |
| .XX  | ±0.25 | .XX"  | ±1°   |
| .XXX | ±0.10 | .XXX" | ±0.5° |

深圳市精拓金电子有限公司  
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

| 单位<br>UNITS | MM         | 制图<br>DRAWING | Erick | 产品料号<br>PRODUCT PART NO. | 906-A61A2024D10200      |
|-------------|------------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 比例<br>SCALE | 1:1        | 审核<br>CHKD    | L S S | 产品名称<br>PRODUCT NO.      | TYPE-C母座侧插10.2英寸LCP黑胶8P |
| 日期<br>DATE  | 2021/03/10 | 核准<br>APPD    | 黄国荣   | 角法<br>VIEW               | 版本<br>VER               |