









RoHS Compliant



⑦	按柄	SUS T=0.7	1	Ni	※
⑥	基座	PA66 UL 94HB	1	黑色	※
⑤	右插针 ②	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
④	左插针 ①	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
③	中插针 ③	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
②	接地片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
①	弹片	65Mn t=0.4	1	镍	
序号	名称	材 料	数 量	镀层/颜色	备 注

单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	品名(ITEM NO)	卡侬插座
			料号(PART NO)	MLD-XLR-18AP-1-N3B
比例(SCALE): 1:1		页次(PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
○		模号(MODEL NO)	审核(CHECKED)	邱敏
		图号(DWG NO)	核准(APPROVED)	陈镇