






RoHS Compliant



PCB尺寸图



电路图

主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}$
相对湿度: 95% (40°)
2. 额定负荷: DC50V 0.5A
3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5-30N
7. 寿命: 5000次

5	垫片	PP	1	黑色	
4	螺母	ABS	1	黑色	
3	动片	Qsn6.5-0.1 T=0.4	3	Sn4um/Ni0.4um	
2	静片	H62 T=0.4	3	Sn4um/Ni0.4um	
1	基座	ABS	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色 备 注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名(ITEM NO)	CK-6.35-634		
		料号(PART NO)	MLD-CK-6.35-634		
单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇