




RoHS Compliant




主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}$
相对湿度: 95% (40°)
2. 额定负荷: DC50V 0.5A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5-30N
7. 寿命: 5000次



RECOMMENDED PCB LAYOUT
(TOP VIEW) Tolerance: ± 0.05

Electrical schematic



13	_____	铜套	黄铜H59	1	镀铜锡	_____
12	_____	塑 座	ABS	1	黑色	_____
11	_____	盖 子	PC	1	黑色	_____
10	_____	绝缘块	POM	2	黑色	_____
9	_____	9号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
8	_____	8号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
7	_____	7号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
6	_____	6号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
5	_____	5号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
4	_____	4号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
3	_____	3号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
2	_____	2号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
1	_____	1号针	黄铜H62Y	1	镀锡梯	_____
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	CK-6.35-102-7/9高	
			料号(PART NO)	MLD-CK-6.35-102-7P/9P	
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
	 	图号 (DWG NO)		MLD-2509031032	核准(APPROVED)