




RoHS Compliant



P.C. Board Dimension
(Bottom View) PCB T=1.60MM



主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70°

相对湿度: 95% (40°)

2. 额定负荷: DC50V 0.5A

3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5-30N

7. 寿命: 5000次

9	垫片	铁皮	1	NI	
8	螺母	H59	1	NI	
7	基座	PBT	1	黑/蓝色	
6	铜套	H59	1	NI	
5	5#端子	H62Y T=0.4	1	Sn/Sb	
4	4#端子	H62Y T=0.4	1	Sn/Sb	
3	3#端子	Qsn6.5-0.1T=0.35	1	Sn/Sb	
2	2#端子	Qsn6.5-0.1T=0.35	1	Sn/Sb	
1	1#端子	H62Y T=0.35	1	Sn/Sb	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色 备注

CK-6.35-630 5P	CK-6.35-630 4A	CK-6.35-630 4B	CK-6.35-630 3A	CK-6.35-630 3B	CK-6.35-630 2P

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名(ITEM NO)	CK-6.35-630 5P		
		料号(PART NO)	MLD-CK-6.35-630-5P		
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/O	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇