








RoHS Compliant



安装面板图  
内侧 ⊗



元件面孔位图  
从上向下插 ⊗



⑩	弹片	65Mn t=0.4	1	Ni	※
⑨	按柄	65Mn t=0.6	1	Ni	※
⑧	接地片	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
⑦	1号插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
⑥	左插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
⑤	3号插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
④	右插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
③	2号插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
②	中插针	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
①	基座	PA66 UL94HB	1	黑色	※
序号	名称	材 料	数 量	镀层/颜色	备 注

单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	品名(ITEM NO)	卡侬插座
			料号(PART NO)	MLD-XLR-11WP-N3B
比例(SCALE): 1:1	XX ± 0.38 XXX ± 0.20 XXXX ± 0.10 X ± 5° XX ± 2°	模号(MODEL NO)	设计 (DESIGN)	柯南
○		图号(DWG NO)	审核 (CHECKED)	邱敏
		MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇