



# 深圳市连线电子有限公司

客户承认图

|                            |         |               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
|----------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| CUSTOMER(客户):              |         |               | Customer Part NO(客户物品号): C11118                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
|                            |         |               | Part Descripon(物品规格): 0.5*32*250*B (4/4/8/8) (0.035*0.3)                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                    |  |
| Item                       | 项目      |               | Specification 规格值                                                                                                                                                                                       |  |                     |                    |  |
| O. of conductorsN          | 导体芯数 N  | 32            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Pitch                      | 间距 P    | 0.5±0.05      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Total Pitch                | 全间距 SP  | 15.5±0.05     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Total Length               | 总长度 L   | 250±3.0       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Insulation Length          | 绝缘长度 IL | 242±3.0       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Margin Width               | 边缘宽度 M  | 0.5±0.08      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Total Width                | 总宽度 W   | 16.5±0.08     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Strip Length               | 线口长度 S1 | 4.0±1.0       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Strip Length               | 线口长度 S2 | 4.0±1.0       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Reinforeing tape length    | 补强板长度B1 | 8.0±2.0       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Reinforeing tape length    | 补强板长度B2 | 8.0±2.0       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Slanting                   | 线口倾斜度 A | ≤0.3          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Over lap                   | 冲孔      | ≤0.5          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Terminal thickness         | 插入厚度 T  | 0.3±0.05      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Thickness insulation       | 线身厚度 ST | 0.121±0.05    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                    |  |
| Conductor thickness        | 导体厚度 Ct | 0.035±0.005   | 印字内容: E488937 ㊞ AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色                                                                                                                                                            |                                                                                      |                     |                    |  |
| Conductor width            | 导体宽度 Cw | 0.3±0.03      | Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                    |  |
| Supporting Tapc Color      | 补强板颜色   | (Blue) 蓝      | Temp: 15°C~25°C( 温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%( 湿度30~60RH%)                                                                                                                                            |                                                                                      |                     |                    |  |
| PET(Supporting Tapc Color) | 补强板规格   | 0.225mm       | <div>Drawing Not To Scale<br/>Hidden Lines Not Shown<br/>图规不能以其线材比来<br/>衡量, 隐藏线不显示</div>  <div>Unit (单位): mm</div> | Discharge Date<br>发行日期                                                               | Review Date<br>修订日期 | Drawing NO<br>图纸编号 |  |
| PET(Insulation)            | 绝缘胶规格   | 0.043mm (有印字) |                                                                                                                                                                                                         | 2025. 11. 21                                                                         |                     |                    |  |
| PET(Insulation)            | 绝缘胶规格   | 0.043mm (白色)  |                                                                                                                                                                                                         | Drawing by<br>制图                                                                     | Checked by<br>核对    | Approved by<br>确认  |  |
| Rev                        | 版本      | A1            |                                                                                                                                                                                                         | Kent                                                                                 |                     |                    |  |