






RoHS Compliant



PCB面板开孔尺寸(± 0.05)
从上向下插 ⊗



(4)	接地弹片	4	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	银	*
(3)	长圆针	1 2 3	HPb59	3	金	*
(2)	锁片		H62 t=0.4	1	镍	*
(1)	基座		PA66 UL94HB	1	黑色	*
序号	名称		材 料	数 量	镀层/颜色	备 注

单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	品名(ITEM NO)	卡侬插座
			料号(PART NO)	MLD-XLR-25-N3B
比例(SCALE): 1:1		页次(PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
∅		模号(MODEL NO)	审核(CHECKED)	邱敏
X.X		图号(DWG NO)	核准(APPROVED)	陈镇