



P.C.B.LAYOUT

技术要求:


一、机械性能:

1. 锁紧力: $\geq 100N$
2. 插拔寿命: 500次


二、电气性能:

1. 绝缘阻抗: $500M\Omega$ Min
2. 接触阻抗: $30m\Omega$ Max
3. 耐电压: 500V AC
4. 频率范围: 0-6G


三、环境:

使用温度: $-40^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$ 


A型黑色




B型白色




C型蓝色




D型酒红紫



E型绿色



F型棕色



Z型水蓝色

Customer Drawing

序号	名称	料号	数量	材质/表面处理	备注
1	胶壳	/	1	PA6T	
2	胶芯	/	4	LCP	
3	中心针	/	4	磷铜镀金	
4	五金主体	/	1	锌合金镀锡	
		/			

比例 SCALE	1.000	单位 UNIT	毫米 MM	深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.			
版次 REV	A	SIZE:	A4				
GENERAL TOLERANCE		颜色/COLOR		品名 TITLE	MINI FAKRA 板端(T版)		
0.000 ± 0.15MM		/		料号 P/N			
0.00 ± 0.25MM				FK4-X-RM-103			
0.0 ± 0.3MM							图号 DRW
0 ± 0.50MM							
ANGLES: ± 2°		/					
核准 APPROVED		审核 CHECKED		制图 DRAWN	MI	页 SHE	
日期 DATE		日期 DATE		日期 DATE	2022/09/13	1 OF 1	