

## 特点

- 螺钉和锁定功能。
- 坚固的插片提供牢固的连接。
- 连接器主体为模制 abs 塑料。
- 与 2.1 mm 插头一起使用。
- 引脚直径 2.1mm
- 3 个印刷电路板安装触点。
- 常闭触点（常闭）
- 每包 10 个直流电源插座。

**RS Pro 直角直流插座、额定电流为 1.0a 、 12.0 v 、印刷电路板安装、长度 14.5mm 、镍**

RS 号： 448-382



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

# 直流电源连接器

## 商品描述属性

此系列印刷电路板安装插座由深受信赖 RS 品牌提供。安装电源插座配有镀镍常闭触点、与 2.1mm 直流插头兼容。此多用途插座系列具有坚固的插片、可确保可靠和安全地连接到印刷电路板。

RS PRO 系列印刷电路板安装直流电源插座包括以下产品：

- 库存号 487-832 具有螺钉锁定功能、与库存号 487-820 电缆安装插头完美匹配
- 库存号 448-382 是一款直角印刷电路板安装直流电源插座
- 库存号 448-376 是直向印刷电路板安装直流电源插座

## 一般规格

直流电源连接器类型	直流插座
身体方向	直角
触点材料	黄铜
触点镀层	镍
应用	便携式计算机、电子仪器和音响系统。

## 电气规格

额定电流	1.0A
额定电压	12.0V

## 机械规格

长度	14.5mm
宽度	11.1mm
引脚直径	3.5mm
安装类型	电缆安装

# 直流电源连接器

## 认证

合规性 / 认证

2011/65/eu and 2015/863,



### Dimensions

