






A	B	C	D	E	F	
版次	变更摘要		日期	序号	品名	材质
0	新产品发行		2023.10.10	①	0.8 Pitch B型立式BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:本色
1	料号更新		2024/12/14	②	0.8 Pitch B型立式BTB母座端子	铜合金/表面镀锡/ 点镀金
				③	0.8 Pitch B型立式BTB母座吸盖	不锈钢



适用线路板

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。

2. 温度范围: -40° C ~ 85° C.

3. 额定电压: 100V, AC.

4. 接触电阻: ≤ 0.05Ω.

5. 绝缘电阻: ≥ 500MΩ

6. 产品料号:

BT080037BF-*** * ***

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating (电镀方式)

0: 端子全雾锡

1: 端子镀全金 (Gold Flash)

2: 端子点镀金

4: 端子半金锡

6: 刷金

流水码

Packing (包装方式)

R: TAPE & REEL 卷装

C: TAPE & REEL WITH COVER

加吸盖卷装

一般公差 (TOLERANCE)
 $X \pm .50$ $.XX \pm .10$
 $X \pm .20$ $.XXX \pm .05$
 ANGLES $\pm 1^\circ$

ZGWD 浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	制图 (DR)	Anlan
0.8 Pitch B型立式BTB母座业务图(单高3.7)	校对 (CHKD)	田峰
料号 (DWG.NO)	审核 (APPD)	黄志明
BT080037BF-*****-***		
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET) SIZE REV mm 1 OF 3 A4 A

A	B	C	D	E	F
				版次	变更摘要
				0	日期
				1	2023.10.10
					产品料号变更
					2024.7.29

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*10	7.20	13.80	12.20
2*11	8.00	14.60	13.00
2*12	8.80	15.40	13.80
2*13	9.60	16.20	14.60
2*14	10.40	17.00	15.40
2*15	11.20	17.80	16.20
2*16	12.00	18.60	17.00
2*17	12.80	19.40	17.80
2*18	13.60	20.20	18.60
2*19	14.40	21.00	19.40
2*20	15.20	21.80	20.20
2*21	16.00	22.60	21.00
2*22	16.80	23.40	21.80
2*23	17.60	24.20	22.60
2*24	18.40	25.00	23.40
2*25	19.20	25.80	24.20
2*26	20.00	26.60	25.00
2*27	20.80	27.40	25.80
2*28	21.60	28.20	26.60
2*29	22.40	29.00	27.40
2*30	23.20	29.80	28.20
2*31	24.00	30.60	29.00
2*32	24.80	31.40	29.80
2*33	25.60	32.20	30.60
2*34	26.40	33.00	31.40
2*35	27.20	33.80	32.20
2*36	28.00	34.60	33.00
2*37	28.80	35.40	33.80
2*38	29.60	36.20	34.60
2*39	30.40	37.00	35.40


CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*40	31.20	37.80	36.20
2*41	32.00	38.60	37.00
2*42	32.80	39.40	37.80
2*43	33.60	40.20	38.60
2*44	34.40	41.00	39.40
2*45	35.20	41.80	40.20
2*46	36.00	42.60	41.00
2*47	36.80	43.40	41.80
2*48	37.60	44.20	42.60
2*49	38.40	45.00	43.40
2*50	39.20	45.80	44.20
2*51	40.00	46.60	45.00
2*52	40.80	47.40	45.80
2*53	41.60	48.20	46.60
2*54	42.40	49.00	47.40
2*55	43.20	49.80	48.20
2*56	44.00	50.60	49.00
2*57	44.80	51.40	49.80
2*58	45.60	52.20	50.60
2*59	46.40	53.00	51.40
2*60	47.20	53.80	52.20
2*61	48.00	54.60	53.00
2*62	48.80	55.40	53.80
2*63	49.60	56.20	54.60
2*64	50.40	57.00	55.40
2*65	51.20	57.80	56.20
2*66	52.00	58.60	57.00
2*67	52.80	59.40	57.80
2*68	53.60	60.20	58.60
2*69	54.40	61.00	59.40
2*100	79.20	85.80	84.20

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*70	55.20	61.80	60.20
2*71	56.00	62.60	61.00
2*72	56.80	63.40	61.80
2*73	57.60	64.20	62.60
2*74	58.40	65.00	63.40
2*75	59.20	65.80	64.20
2*76	60.00	66.60	65.00
2*77	60.80	67.40	65.80
2*78	61.60	68.20	66.60
2*79	62.40	69.00	67.40
2*80	63.20	69.80	68.20
2*81	64.00	70.60	69.00
2*82	64.80	71.40	69.80
2*83	65.60	72.20	70.60
2*84	66.40	73.00	71.40
2*85	67.20	73.80	72.20
2*86	68.00	74.60	73.00
2*87	68.80	75.40	73.80
2*88	69.60	76.20	74.60
2*89	70.40	77.00	75.40
2*90	71.20	77.80	76.20
2*91	72.00	78.60	77.00
2*92	72.80	79.40	77.80
2*93	73.60	80.20	78.60
2*94	74.40	81.00	79.40
2*95	75.20	81.80	80.20
2*96	76.00	82.60	81.00
2*97	76.80	83.40	81.80
2*98	77.60	84.20	82.60
2*99	78.40	85.00	83.40
2*100	79.20	85.80	84.20

一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 XX. ±.10
X. ±.20 XXX. ±.05
ANGLES ±1°

品名 (TITLE)	制图 (DR)	Anlan
0.8 Pitch B型立式BTB母座业务图	校对 (CHKD)	田峰
料号 (DWG.NO)	审核 (APPD)	黄志明
BT080***BF-***C-***		
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET) SIZE REV
	mm	2 OF 3 A4 A

A B C D E F



ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

0.8 Pitch B型立式BTB合高业务图

制图 (DR) Anlan

校对 (CHKD) 田峰

审核 (APPD) 黄志明

料号 (DWG.NO)

比例 (SCALE)

单位 (UNITS)
mm

张数 (SHEET)
3 OF 3

SIZE A4

REV A

A B C D E F

一般公差 (TOLERANCE)
 $X \pm .50$ $.XX \pm .10$
 $X \pm .20$ $.XXX \pm .05$
 ANGLES $\pm 1^\circ$