

特点

- **BNC 插头**
- 镀镍主体提供坚固的结构质量
- 镀金触点可确保最高效率
- 压接端接方法
- **50Ω 阻抗**
- 工作频率为 **4GHz**
- 绝缘材料: 聚四氟乙烯
- 正常极性

RS 50Ω Pro² 直向电缆安装型连接器, 插头, RG58

RS 号: 546-3721



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

同轴连接器

产品说明

RS Pro s 同轴连接器设计用于与 rs-58 同轴电缆一起使用、并采用易于端接的电缆压接设计。

一般规格

同轴连接器类型	BNC 连接器
性别	公
安装类型	电缆安装
终止方法	压接
身体方向	直向
电缆类型	RG58
隔板	否
主体镀层	镍
触点材料	铜
触点镀层	金
主体材料	黄铜
类型	BNC
绝缘材料	聚四氟乙烯
应用	天线连接、电缆调制解调器、电信、医疗设备、satcom 、 cctv

电气规格

阻抗	50ohm
极性	正常
工作频率	4GHz
额定电压	500 v (工作)

同轴连接器

操作环境规格

最低工作温度	-20°C
最高工作温度	80°C

认证

合规性 / 认证	EN613140
符合标准	符合 RoHS 标准

