

特点

- IP65/67 等级
- 坚固结构
- 符合 RoHS

RS Pro USB 连接器，面板安装，插座 Mini IP67

RS 库存号: 111-6759



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。



商品描述属性 1

由 RS Pro 为您提供的一系列优质防水 USB-A 面板安装插孔。此系列中的 IP65/67 面板安装插孔由坚固的耐震材料制成，使其特别适用于室外应用。该系列提供标准安装类型，耦合器和方形法兰类型，带双 USB-A 插座一体式密封盖。所有型号均高度可靠且质量放心。

部件号 [111-6749](#) –标准 USB-A 面板安装插孔 - DIP 锁

部件号 [111-6753](#) –方形法兰双 USB-A 插座和一体式盖

部件号 [111-6754](#) –方形法兰双 USB-A 插座一体式盖和 2 m 电缆

部件号 [111-6759](#) –标准 USB-A 面板安装插孔耦合器

部件号 [111-6760](#) –标准 USB-A 面板安装插孔– DIP 螺钉

一般规格

性别	母
安装类型	面板安装
usb 类型	微型
触点材料	铜合金
终止方法	螺钉
usb 版本	usb 2.0
身体方向	直向
端口数	1
颜色	黑色
外壳材料	热塑性材料

电气规格

额定电流	1.5A
触点电阻	30mΩ
绝缘电阻	100MΩ

机械规格

usb 连接器

尺寸	29.2 x 25.4 x 22 毫米
电线尺寸	22AWG 至 8AWG

操作环境规格

最低工作温度	-40.0°C
最高工作温度	80°C

保护类别

ip 等级	IP67/65
-------	---------

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



