

## 特点

- IP67 等级防水连接器
- 易于安装到预钻孔面板和机器外壳上
- 引脚端接
- 13/16-28 UN 螺纹
- 180° 耦合

## RS Pro RJ45 连接器

RS 库存号: 111-6744



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

# 以太网连接器



## 产品说明

RS Pro 的这款防水 RJ45 面板安装插座特别适用于具有挑战性的环境中的应用。RJ45 连接器具有坚固的隔板和螺钉固定锁紧螺母，可安装大多数面板，并包含一个硅树脂 O 形环，可创建一个密封的 Durable 连接器点，用于网络应用。

## 一般规格

以太网连接器类型	RJ45Connector
性别	母
Ian 类别	Cat5e
端口数	1
连接器类型	RJ45
屏蔽类型	屏蔽
方向	直向
触点材料	铜合金
触点镀层	金
应用	无线室外 ap、室外 led 和显示照明、航海、汽车、军事

## 电气规格

触点电阻	20mΩ
额定电流	1.5A
绝缘体电阻	DC500V±10%
介电耐电压	1000VAC/DC

# 以太网连接器



## 机械规格

安装类型	面板安装
长度	29.1mm
宽度	25.4mm
深度	42.1mm
电线尺寸	24 至 26 awg

## 操作环境规格

工作温度	-40 至 +105°C
------	--------------

## 保护类别

ip 等级	IP68
-------	------

## 认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

Ø 内部:

## 以太网连接器

