






A	B	C	D	E	F		
版次	变更摘要		日期	序号	品名	材质	
0	新产品发行			2023.10.10	①	0.8 Pitch B型立式 BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:本色
1	料号更新			2024/12/14	②	0.8 Pitch B型立式 BTB公座端子	铜合金/表面镀锡/ 点镀金



适用线路板

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。

2. 温度范围: -40° C~85° C.

3. 额定电压: 100V, AC.

4. 接触电阻: ≤0.05Ω.

5. 绝缘电阻: ≥500MΩ

6. 产品料号:

BT080067BM-*** * ***

NO OF CKT (产品PIN数)

流水码

Plating (电镀方式)

Packing (包装方式)

0: 端子全雾锡

R: TAPE & REEL卷装

1: 端子镀全金 (Gold Flash)

C: TAPE & REEL WITH COVER

2: 端子点镀金

加吸盖卷装

4: 端子半金锡

6: 刷金

一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
X. ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) 制图 (DR) Anlan

0.8 Pitch B型立式BTB公座业务图(单高6.7) 校对 (CHKD) 田峰

料号 (DWG.NO) 审核 (APPD) 黄志明

BT080067BM-*****-***

比例 (SCALE) 单位 (UNITS) 张数 (SHEET) SIZE REV

mm 1 OF 3 A4 A

A	B	C	D	E	F	
				版次	变更摘要	
1	0	新产品发行	2023.10.10	1	产品料号变更	2024.7.29


CKT	DIM A	DIM B	DIM C	CKT	DIM A	DIM B	DIM C	CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*10	7.20	13.80	12.20	2*40	31.20	37.80	36.20	2*70	55.20	61.80	60.20
2*11	8.00	14.60	13.00	2*41	32.00	38.60	37.00	2*71	56.00	62.60	61.00
2*12	8.80	15.40	13.80	2*42	32.80	39.40	37.80	2*72	56.80	63.40	61.80
2*13	9.60	16.20	14.60	2*43	33.60	40.20	38.60	2*73	57.60	64.20	62.60
2*14	10.40	17.00	15.40	2*44	34.40	41.00	39.40	2*74	58.40	65.00	63.40
2*15	11.20	17.80	16.20	2*45	35.20	41.80	40.20	2*75	59.20	65.80	64.20
2*16	12.00	18.60	17.00	2*46	36.00	42.60	41.00	2*76	60.00	66.60	65.00
2*17	12.80	19.40	17.80	2*47	36.80	43.40	41.80	2*77	60.80	67.40	65.80
2*18	13.60	20.20	18.60	2*48	37.60	44.20	42.60	2*78	61.60	68.20	66.60
2*19	14.40	21.00	19.40	2*49	38.40	45.00	43.40	2*79	62.40	69.00	67.40
2*20	15.20	21.80	20.20	2*50	39.20	45.80	44.20	2*80	63.20	69.80	68.20
2*21	16.00	22.60	21.00	2*51	40.00	46.60	45.00	2*81	64.00	70.60	69.00
2*22	16.80	23.40	21.80	2*52	40.80	47.40	45.80	2*82	64.80	71.40	69.80
2*23	17.60	24.20	22.60	2*53	41.60	48.20	46.60	2*83	65.60	72.20	70.60
2*24	18.40	25.00	23.40	2*54	42.40	49.00	47.40	2*84	66.40	73.00	71.40
2*25	19.20	25.80	24.20	2*55	43.20	49.80	48.20	2*85	67.20	73.80	72.20
2*26	20.00	26.60	25.00	2*56	44.00	50.60	49.00	2*86	68.00	74.60	73.00
2*27	20.80	27.40	25.80	2*57	44.80	51.40	49.80	2*87	68.80	75.40	73.80
2*28	21.60	28.20	26.60	2*58	45.60	52.20	50.60	2*88	69.60	76.20	74.60
2*29	22.40	29.00	27.40	2*59	46.40	53.00	51.40	2*89	70.40	77.00	75.40
2*30	23.20	29.80	28.20	2*60	47.20	53.80	52.20	2*90	71.20	77.80	76.20
2*31	24.00	30.60	29.00	2*61	48.00	54.60	53.00	2*91	72.00	78.60	77.00
2*32	24.80	31.40	29.80	2*62	48.80	55.40	53.80	2*92	72.80	79.40	77.80
2*33	25.60	32.20	30.60	2*63	49.60	56.20	54.60	2*93	73.60	80.20	78.60
2*34	26.40	33.00	31.40	2*64	50.40	57.00	55.40	2*94	74.40	81.00	79.40
2*35	27.20	33.80	32.20	2*65	51.20	57.80	56.20	2*95	75.20	81.80	80.20
2*36	28.00	34.60	33.00	2*66	52.00	58.60	57.00	2*96	76.00	82.60	81.00
2*37	28.80	35.40	33.80	2*67	52.80	59.40	57.80	2*97	76.80	83.40	81.80
2*38	29.60	36.20	34.60	2*68	53.60	60.20	58.60	2*98	77.60	84.20	82.60
2*39	30.40	37.00	35.40	2*69	54.40	61.00	59.40	2*99	78.40	85.00	83.40
								2*100	79.20	85.80	84.20

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	制图 (DR)	Anlan
0.8 Pitch B型立式BTB公座业务图(单高4.7)	校对 (CHKD)	田峰
料号 (DWG.NO)	审核 (APPD)	黄志明
BT080047BM-****C-***		
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET) SIZE REV
	mm	2 OF 3 A4 A

A B C D E F

A B C D E F



ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

0.8 Pitch B型立式BTB合高业务图	制图 (DR) Anlan
校对 (CHKD)	田峰
料号 (DWG.NO)	审核 (APPD) 黄志明
比例 (SCALE) mm	张数 (SHEET) 3 OF 3
一般公差 (TOLERANCE) X. ±.50 .XX ±.10 X. ±.20 .XXX ±.05 ANGLES ±1°	SIZE A4 REV A

A B C D E F