







30040050029
30040050042



- 技术要求:
1. 表面光洁, 无加工污物及毛刺;
 2. 字迹、logo清晰, 有穴位号;
 3. 关键尺寸“▲”, 重要尺寸“■”, 参考尺寸“(-)”;
 4. 未注尺寸公差按GB / T14486-2008 MT5.
 5. 耐焊性及可焊性符合GB/T5095.6要求
 6. 表面镀金, 耐盐雾试验24h, 5%NaCl溶液, 35℃

内容绝密

常州市艾迈斯电子有限公司版权所有, 未经常州市艾迈斯电子有限公司授权许可, 此文件不可复印、外泄, 如有反将追究其法律责任!

旧底图总号								视 图	角 度	产 品 型 号	物 料 编 码			
								设 计		AM-1015-F黑色装配件	30040050042			
底图总号								标 准 化		AM-1015-F紫红色装配件	30040050029			
								工 艺			S	A	B	C
签 字								审 核			共 1 张 第 1 张			
	尺 寸	mm						批 准		版 本	V00			
日 期	表 面 积	mm ²						日 期	2019/9/26	替 代	常州市艾迈斯电子有限公司			
	重 量	g	ECR	标 记	变 更 内 容	变 更 人	日 期				CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO., LTD.			