


1. 产品尺寸图 Product Dimension Drawing



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	B端	C端
1		红色
9		
2		黑色
3		
4	绿	1
5	绿白	2
6	蓝	3
7	蓝白	6

外壳——屏蔽——外壳

3. Description(描述)

信号	属性	描述	功能
Power+	Power	DC 9V-27V	电源线
Ground	Power	Ground	电源线
Ethernet-TX+	Output	Ethernet-TX+	以太网线
Ethernet-TX-	Output	Ethernet-TX-	以太网线
Ethernet-RX+	Input	Ethernet-RX+	以太网线
Ethernet-RX-	Input	Ethernet-RX-	以太网线

序号	名称	规格	数量	备注
1	母头(M12系列)	M12. PM1. L12. CNN	1PCS	
2	热缩管 (HTG0023A)	黑色PVC热缩管 OD:2.0mm 高温: 80°C 耐压: 300V	8PCS	裁热缩管长度: 8mm
3	热缩管 (HTG0143A)	黑色PVC热缩管 OD:14.0mm 高温: 80°C 耐压: 300V	1PCS	裁热缩管长度: 15mm
4	线缆(XLG-12-5)	OD7.5黑色PVC6芯复合线[26AWG(7/0.16BS*2P+AL+B)+中被+(20AWG*2C)+F+AL]*1C OD: 7.5mm 黑色/PVC	1条	裁线长度: 19980mm
5	编制网	OD:4.0的编制网	1PCS	长度: 80mm
6	热缩管 (HTG0103A)	带胶黑色PVC黑色热缩管 OD:10.0mm 高温: 80°C 耐压: 300V	1PCS	裁热缩管长度: 20mm
7	热缩管 (HTGDG0053A)	带胶黑色PVC黑色热缩管 OD:5.0mm 高温: 80°C 耐压: 300V	1PCS	裁热缩管长度: 20mm
8	水晶头 (RJ45)	RJ45公头	1PCS	

			出图 DESIGNED 校对 CHECKED 视图 view	名称 PARTNAME	20米M12激光雷达线(复合线)
				型号 Model	M12L12.mid360.F20m
A0					
版本 version	A0描述/AX修改 A0 Description/AX Modification	日期 date			