



1. 产品尺寸图Product Dimension Drawing



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)



3. Description(描述)

信号	属性	描述	功能
Power+	Power	DC 9V-27V	电源线
Ground	Power	Ground	电源线
Ethernet-TX+	Output	Ethernet-TX+	以太网线
Ethernet-TX-	Output	Ethernet-TX-	以太网线
Ethernet-RX+	Input	Etheret-RX+	以太网线
Ethernet-RX-	Input	Etheret-RX-	以太网线
LVTTL_IN	Input 3.3V LVTTL	秒脉冲	功能线
LVTTL_IN	Input 3.3V LVTTL	GPS 输入	功能线
LVTTL_OUT	Output 3.3V LVTTL	预留输出 IO	功能线
LVTTL_OUT	Output 3.3V LVTTL	预留输出 IO	功能线

序号	名称	规格	数量	备注
1	母头(M12系列)	M12. PM1. L12. CNN	1PCS	
2	热缩管 (HTG0023A)	黑色PVC热缩管 OD:2.0mm 高温: 80℃ 耐压: 300V	12PCS	裁热缩管长度: 8mm
3	热缩管 (HTG0143A)	黑色PVC热缩管 OD:14.0mm 高温: 80℃ 耐压: 300V	1PCS	裁热缩管长度: 15mm
4	线缆(XLG-12-5)	OD:6.2/黑色TPU/12芯/屏蔽线	1条	裁线长度: 260mm
5	线缆(XLG-2-7)	OD:4.9/黑色/PUR/2芯/屏蔽线	1条	裁线长度: 120mm
6	线缆(XLG-6-4)	OD:5.0/黑色/PVC/6芯/屏蔽线	2条	裁线长度: 120mm
7	水晶头(RJ45)	RJ45公头	1PCS	

出图
DESIGNED

校对
CHECKED

视图
view

名称
PARTNAME

型号
Model

0.3米M12激光雷达线一分三
M12L12. mid360. 03m

版本
version

A0描述/AX修改
A0 Description/AX Modification

日期
date

TONGRUIJOIN
— 同 瑞 瑞 —

东莞市通瑞电子科技有限公司