





一、材质和镀涂：

- 1、胶芯：LCP, UL 94V-0, 黑色
- 2、端子：磷铜 C5210-H, T=0.15,
全区镍底 30u~MIN
触点镀金 GOLD FLASH0.6-1.0u"
焊脚双面镀亮锡 50-80u"
3. 定位脚：磷铜 C2680-H, T=0.20,
全区镍底 30u~MIN, 镀亮锡 50-80u"
- 4、外壳：不锈钢 T=0.2


二、技术参数：

接触电阻：100MΩ MAX
绝缘阻抗：1000MΩ MIN(500DC)
额定电流：每个接触件 1A MAX
额定电压：30V MAX(DC)
耐压：500V R.M.S/MIN
使用温度：-40℃~85℃
湿度：80% R.H MAX
寿命：>3000 次



MICRO SIM CARD	
Pin No.	NAME
C1	VCC OF SIM
C2	RST OF SIM
C3	CLK OF SIM
C5	GND OF SIM
C6	VPP OF SIM
C7	I/O OF SIM
C4/C8	N/A


GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTCONN 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
X.X ±0.30	X.° ±5°	PART NO. HMT-SIM-01A	TITLE: MICRO SIM CARD HINGED 6PIN H1.8 掀盖式
.XX ±0.20	X.X° ±1°	DESIGN: James	CUSTOMER
.XXX ±0.10	X.XX° ±0.5°	CHED: Talen	SIZE A4
MANUFACTURE DWG		APPD: Sophia	UNITS MM
			SCALE N:A
			SHEET 1/2



RoHS

NOTES

1. 每卷包装数量: 1200PCS/ 每卷
2. 卷带包装方式:



3. 每箱包装数量: 12000PCS/ 箱
4. 纸箱 350mm*350mm*440mm (内部尺寸), 材质 K=K

上下各1PCS珍珠棉

胶纸工字型封箱

4个护角
95*95*290 K3K

GENERAL TOLERANCES
UNLESS SPECIFIED

X.X	±0.30	X.°	±5°
.XX	±0.20	X.X°	±1°
.XXX	±0.10	X.XX°	±0.5°

MANUFACTURE DWG



深圳市华明通电子有限公司
Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd

PART NO.
HMT-SIM-01A

DESIGN: James
CHED: Talen
APPD: Sophia

TITLE:
MICRO SIM CARD HINGED
6PIN H1.8 掀盖式

CUSTOMER	SIZE	UNITS
	A4	MM
SCALE	SHEET	
	N:A 2/2	