

A		B		C		D		E	
REV.		DESCRIPTION		ECN NO.		NAME		DATE	

1

2

3

4

5

9.00^{+0.0}_{-0.2}

2.2

9.60±0.1

1.65^{+0.10}_{-0.00}

1.2

0.5

2.20±0.1

CCW

PUSH

CW

2

T

C

1

CCW

CW

4.75

0.24

2.95

90°

1.2

1.2

3.8

0.5

1.85

Ø1.1

0.99

3

1

2

2

2

PUSH

2

T

C

1

2

T

C

1

F

C

E

A

B

D

NO.

零件名称
Part Name

Q'TY

材料
Material

镀涂
Plating
coating

颜色
colour

F

手柄

1

LCP

/

黑色

E

弹簧

1

不锈钢丝

/

原色

D

盖板

1

不锈钢

/

原色

C

簧片

1

覆银铜

单边覆银

白色

B

嵌件

1

磷铜

整体镀银

银白色

A

底座

1

PA46

/

黑色

GENERAL TOLERANCE

DIM. TOL.
x. ±0.30
x.x ±0.20
x.xx ±0.10
GENERAL ANGLE:
x. ±5.0°
x.x' ±3.0°
x.xx' ±2.0°

SCALE: none

SHEET: 1 of 1

DWG. SIZE: A4

LAYER: bxconn

TITLE: 拨轮开关系类

DWG. NO.: BX-2024A

PART NO.: BX-2024A

UNIT: mm

CHECKED: MAX

DRAWN: ELLA

APPROVED: WILL

BXCONN®

项目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC110V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 2~80±50gf 250±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke: 0.8±0.2mm
	温度范围 Temperature Range: -10°C~+60°C