

标记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修改
REVISE日期
DATE核准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B




C

D

E

F

G



技术要求:

额定电流: 3.0A AC,DC

额定电压: 250V AC,DC

温度范围: -25℃~85℃


接触电阻: ≤0.01Ω

绝缘电阻: ≥1000MΩ


耐 压: 1000V/min

适用导线: AWG22#~30#


材 料: 磷青铜, 镀锡



SEC:A-A




SEC:B-B



SEC:C-C

1	端子	铜	镀锡	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	端子	
			料 号 PART NO	HC-DZ-XHB2. 54-L	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1		
X.±0.30	X.±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.X±0.25	.X±3°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
.XX±0.20	.XX±1°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮